

## Klemmhalter für Prisma 10x10 Clamp Holder for Prism

- Für Optik mit Kantenlänge 10 mm (Prismen, Strahlteilerwürfel, Dünnschichtpolarisatoren, Graukeil 10x17x8.5 etc.)
- Schonende Fixierung mit Polyamidschraube
- Mit Zentralbohrung zum direkten Einsatz in einen Strahlengang

- · For mounting optical components (prisms, beam splitting cubes, thin-film polarizers, 10x17x 8.5 mm neutral density wedge filters, etc.) with 10-mm edge lengths
- Polyamide screw provides gentle clamping
- Central bore allows inserting mount in beam path

### Klemmhalter für Prisma 10x10 Clamp Holder for Prism


Produktbezeichnung	Part No.	
Item Title	Part No.	
Clamp Holder for Prism	G061641000	











## Prismenträger 25

Der Prismenträger besteht aus einem Gewindebolzen mit Fassungsring Durchmesser 25 mm und Kontermutter. und ermöglicht das Einsetzen von Umlenkprismen, Teilerwürfeln, 30° Prismen oder ähnlichem in den Strahlengang. Die optischen Bauelemente werden entweder auf die Stirnfläche des Gewindebolzens geklebt oder zwischen zwei Gewindebolzen geklemmt.

- Halter f
  ür Strahlteilerw
  ürfel, Prismen etc.
- Fixierung der Komponenten durch Klemmen zwischen zwei Gewindebolzen oder Kleben
- Gewindebolzen mit Fassungsring Ø 25 mm und Kontermutter
- Eine Anleitung zum Kleben Ihrer Optik auf den Halter finden Sie im Bereich "Docs + Drawings". Gerne übernehmen wir diese Aufgabe für Sie. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren technischen Ansprechpartner und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

# **Prism Support 25**

The Prism support consists of a threaded bolt with a 25 mm retainer ring and locknut, and is used to mount deflector prisms, beam-splitter cubes, 30° prisms or similar components in the beam path. The optical construction elements are either bonded onto the end plane of the threaded bolt or clamped between two threaded bolts.

- For mounting beam splitting cubes, prisms, etc.
- Optical components may be clamped between two supports or cemented into place
- Threaded bolt with a 25 mm retainer ring and locknut.
- For instructions on gluing your optics onto the holder, please see section "Docs + Drawings". We are happy to take on this task for you. Please contact your local sales partner and we will provide an individual quote.

#### Prismenträger 25 **Prism Support 25**

Produktbezeichnung	Part No.	
Item Title	Part No.	
Prism Support 25	<b>G0</b> 65003000	